

Garant**Glodača glava za završnu obradu, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 52/7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212542 52/7
GTIN	4062406098674
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizna glodača glava za **vrlo učinkovitu predzavršnu i završnu obradu**. Zahvaljujući prerađenoj geometriji Wiper prikladno za **izvrsnu obrađenu površinu u kvaliteti brušenja**. **Iznimna ušteda vremena** moguća zahvaljujući **velikim koracima u obradi**.

Upotreba:

Tipičan alat u izradi kalupa i alata.

Napomena:

Moment odvijač GARANT TQ br. **211750 vel. 3,8** s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Ø reza D_c	52 mm
Broj oštrica Z	7
Unutarnje hlađenje	da

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CPHX 09T3..
maksimalna dubina reza ap maks	3 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje