

**Garant****Držac za izradu utora, kratki Ø DS 16 mm, od širine utora m: 2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290357 2
GTIN	4062406099268
Razred artikla	29K

**Opis****Pažnja:**

Uvijek primjenjujte minimalni Ø prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni Ø prije bušenja je 38,22 mm).

**Napomena:**

- **Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.**
- **Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391– 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.**
- **Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.**

**Tehnički opis**

prikladno za širinu utora m	2 mm
Udaljenost vrha od osi	3,65 mm
Ø drške	16 mm
Vijak	290399 1
Korisna duljina L <sub>1</sub>	17,5 mm
Ø najmanjeg prethodnog provrta D <sub>min</sub>	7,03 mm
Nosač oštrica Ø D <sub>1</sub>	6,5 mm
Unutarnje hlađenje	da

Duljina drške L <sub>s</sub>	40 mm
Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila