

**Garant****Držac za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 20/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261118 20/11
GTIN	4062406099817
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	E20S SVUBR/L 11
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina $L_2$	18 mm
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	25 mm
Duljina glave $L_1$	20,5 mm
Ø drške $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje