

Garant**Držač za unutarnje tokarenje HM, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 25/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261119 25/11
GTIN	4062406099855
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Stezna visina L_2	23 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	31,5 mm
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	E25S SVUBR/L 11
Duljina glave L_1	23 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ukupna duljina L	250 mm
Ø drške D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevo
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje