

Garant
Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, BT 40 kratko, Ø stezanja D1: 14mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302596 14
GTIN	4062406100353
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

Svi drške tvrdo tokarene (za miran rad!). Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000 min⁻¹. **S provrtima za rashladno sredstvo, koji se mogu zatvoriti.**

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Tehnički opis

Rezervni stezni vijak 309900	12
Vanjski Ø D	44 mm
Duljina izboja A-dimenzija	63 mm
Stezni Ø D ₁	14 mm
Prihvat	BT 40 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339

Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 12 mm	309900 12
---	-----------