

Garant**Držač za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 20/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261328 20/11
GTIN	4062406100704
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Duljina glave L_1	20,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Udaljenost vrha od osi	13 mm
ISO kod držača	E20S SVUCR/L11
Stezna visina L_2	18 mm
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Ukupna duljina L	250 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	25 mm
Ø drške D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje