

Garant**Support pour queues Weldon, cylindrique, étroit, Ø serrage D1: 18mm****Données de commande**

N° commande	300415 18
GTIN	4045197701848
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Porte-outils cylindrique avec queue Weldon et une vis pour le serrage de l'outil. Trou débouchant Ø6 mm pour **arrosage interne** disponible.

Exécution:

Exécution vis de serrage: M14 x 1 – SKT 5

Avantage(s):

Encombrement réduit grâce à la construction compacte et variation des longueurs de serrage.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Livraison:

Avec vis de serrage 300416.

Description technique

Longueur totale L	156 mm
Ø D ₂	28 mm
Ø serrage D ₁	18 mm
L ₁	100 mm
Ø ext. D	25 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308650 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tiretteétanche, type A Pour cône 30	308610 30
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308620 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
TiretteType B Pour cône 40	308640 40
TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40	308700 40
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette 45°étanche Pour cône 30	308760 30
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette 60°étanche Pour cône 30	308785 30
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40

Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308635 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
TiretteType A Pour cône 40	308600 40
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50
Vis de serrage pour micro-support de serrage Taille de filetage M14	300416 M14
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette 45°étanche Pour cône 30	308765 30
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40