

Garant**CDCT S40101, Nuance: HU7310**

Données de commande

N° commande	268520 HU7310
GTIN	4062406057329
Classe d'article	21I

Description

CDCT S40101 HU7310 Nuance: HU7310

Brise-copeaux: AF

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,75 mm

Avance f: 0,03 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 300 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,1 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	N
Avance f	0,03 - 0,25 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	AF
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 300 m/min

Nuance	HU7310
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,75 mm
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	CDCT S40101
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage