

**Garant****CDCT S40102, Nuance: HU7310**

## Données de commande

N° commande	268530 HU7310
GTIN	4062406057398
Classe d'article	21I

## Description

CDCT S40102 HU7310 Nuance: HU7310

Brise-copeaux: AF

Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 0,75 mm

Avance f: 0,03 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 300 m/min

## Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	N
Nuance	HU7310
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 300 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,05 - 0,75 mm

Avance f	0,03 - 0,25 mm/tr
Brise-copeaux	AF
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	CDCT S40102
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage