

MARKAL**Električni uređaj za graviranje****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085701
GTIN	3660447105491
Razred artikla	08U

Opis**Izvedba:**

Ergonomski oblikovano plastično kućište, električni pogon koji radi na principu oscilirajuće kotve (230 V, 50/60 Hz); dvostruko izoliran i bez održavanja. Maksimalna dubina graviranja 3 mm (sila udara) može se kontinuirano namjestiti i točno prilagoditi.

Upotreba:

Za čisto etiketiranje i označavanje bez upotrebe ruku kao i za graviranje svih metala maks. HR60, stakla, plastike, kamena, drveta, kože itd.

Dio isporuke:

Uključuje

1 dijamantsko dijetlo br. 085705, 1 dijetlo od čvrstog metala br. 085706, 2 vrha za modeliranje, 1 adapter a vrhove, 1 etui od plastike.

Napomena:

Pribor dostupni na upit.

Tehnički opis

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Naprava za rezbarenje

Pribor

Dijamantni vrh za VG.490	085705
Vrh od tvrdog metala za VG.490 5-dijelno	085706