

Garant
CDCT S40104, Nuance: HB7125-1


Données de commande

N° commande	268540 HB7125-1
GTIN	4062406057480
Classe d'article	211

Description

CDCT S40104 HB7125-1 Nuance: HB7125-1

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,23 mm

Avance f : 0,05 - 0,23 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 140 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 140 m/min
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,23 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M
Nuance	HB7125-1
Condition de coupe	Continue

Brise-copeaux	VS
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,05 - 0,23 mm/tr
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	CDCT S40104
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage