

**Garant**
**CDCT S40102, Nuance: HB7035**


## Données de commande

N° commande	268530 HB7035
GTIN	4062406210649
Classe d'article	211

## Description

CDCT S40102 HB7035 Nuance: HB7035

Brise-copeaux: SF

Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm

Avance f: 0,03 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 150 m/min

Vitesse de coupe  $v_c$  Application secondaire: 60 - 150 m/min

## Description technique

Application secondaire	K
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 150 m/min
Type d'outils	Carbure
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire	60 - 150 m/min
Brise-copeaux	SF
Prof. coupe $a_p$	0,05 - 0,23 mm

Nuance	HB7035
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,2 mm
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,03 - 0,25 mm/tr
Revêtement	TiN
Code ISO plaquette	CDCT S40102
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage