

**Garant****GCCT 060204, Nuance: HB7035**

## Données de commande

N° commande	268600 HB7035
GTIN	4062406057688
Classe d'article	211

## Description

GCCT 060204 HB7035 Nuance: HB7035

Brise-copeaux: SF

Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mmAvance  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/trVitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 150 m/minVitesse de coupe  $v_c$  Application secondaire: 60 - 150 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Application secondaire	K
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Type d'outils	Carbure

Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire	60 - 150 m/min
Brise-copeaux	SF
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 150 m/min
Nuance	HB7035
Avance f	0,03 - 0,25 mm/tr
Revêtement	TiN
Code ISO plaquette	GCCT 060204
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage