

Garant
GCCT 060202, Nuance: HB7035


Données de commande

N° commande	268590 HB7035
GTIN	4062406057619
Classe d'article	211

Description

GCCT 060202 HB7035 Nuance: HB7035

Brise-copeaux: SF

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,35 mm

Avance f: 0,03 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 150 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 60 - 150 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	60 - 150 m/min
Condition de coupe	Continue
Application secondaire	K
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 150 m/min
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,35 mm

Avance f	0,03 - 0,25 mm/tr
Application principale	P
Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	HB7035
Brise-copeaux	SF
Revêtement	TiN
Code ISO plaquette	GCCT 060202
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage