

FAHRION®
PRÄZISION

Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs, ER 40, Ø serrage nominal d: 16 mm



Données de commande

N° commande	309381 16
GTIN	2050001766984
Classe d'article	33F

Description

Exécution:

Concentricité du système et répétabilité de **3 µm** (3xD, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.

Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour :

Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

Remarque(s):

- Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.**

- Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).**

Avec **joint** pour arrosage interne (utilisation possible jusqu'à 100 bars) et **gicleurs**. **Similaire ISO 15488-A.**

Précision de concentricité: $\leq 2 \mu\text{m}$

Longueur totale L: 46 mm

Description technique

Ø serrage nominal d	16 mm
---------------------	-------

Support	ER 40
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	$\leq 2 \mu\text{m}$
Type	471 E
\varnothing ext. D	40,7 mm
Longueur totale L	46 mm
Type de produit	Spannzange