

Garant**Rallonge pour mandrin de freinage 3°, anti-vibratoire, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/8mm****Données de commande**

N° commande	302415 20/8
GTIN	4045197701374
Classe d'article	31P

Description**Exécution:**

Percé pour arrosage interne (AI) jusqu'à 80 bars. Avec vis de réglage de longueur. Une **âme en carbure** située dans la rallonge amortit (et donc réduit) les vibrations.

Vitesse de rotation max. admissible 8 000 min⁻¹.

Avantage(s):

- **Prévention des vibrations dans le système de serrage.**
- **Etats de surfaces des pièces améliorés.**
- **Augmentation de la durée de vie de l'outil.**

Description technique

Queue Ø d	20 mm
Ø alésage D ₁	8 mm
Ø D ₂	14 mm
Longueur totale L	210 mm
Attribut des noms de produit	L = 210 mm
Arrosage interne	Oui, à 80 bars max.
Vibration	Amorti
Type de produit	Horex rallonge micrometre

