

**Garant**
**Držač za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 16/1,5mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273758 16/1,5
GTIN	4045197720313
Razred artikla	21W

**Opis**
**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

**Napomena:**

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670.

**Tehnički opis**

Dubina utora $t_{maks}$	10,5 mm
Funkcionalna širina $L_4$	16 mm
Duljina glave $L_1$	30 mm
Širina utora w	1,5 mm
Vijak	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Ukupna duljina L	100 mm
Širina drške b	16 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
moгуće aksijalno probijanje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

**Pribor**

Pritezni vijak tip 4

279815 4

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500