

Garant
Rallonge pour mandrin de freinage 3°, anti-vibratoire, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/12 mm

Données de commande

N° commande	302417 25/12
GTIN	4045197701916
Classe d'article	31P

Description
Exécution:

Percé pour arrosage interne (AI) jusqu'à 80 bars. Avec vis de réglage de longueur. Une **âme en carbure** située dans la rallonge amortit (et donc réduit) les vibrations.

Vitesse de rotation max. admissible 8 000 min⁻¹.

Avantage(s):

- **Prévention des vibrations dans le système de serrage.**
- **Etats de surfaces des pièces améliorés.**
- **Augmentation de la durée de vie de l'outil.**

Vibration: Amorti

Ø D₂: 18 mm

Description technique

Ø alésage D ₁	12 mm
Queue Ø d	25 mm
Ø D ₂	18 mm
Longueur totale L	300 mm
Attribut des noms de produit	L = 300 mm
Arrosage interne	Oui, à 80 bars max.
Vibration	Amorti
Type de produit	Accessoires pour mandrins de freinage

