

Garant**Držač za glodače glave s navojnom drškom, BT 50, navoj M × duljina L1:
M16X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303141 M16X50
GTIN	4062406106195
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Sve drške tvrdo tokarene.

Upotreba:

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 88 mm

Ø provrta D₁ tolerancija IT6: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Vanjski Ø D: 29 mm

Korisna duljina L₁: 50 mm

L₂: 10 mm

Tehnički opis

L ₂	10 mm
Ø D ₂	29 mm
Korisna duljina L ₁	50 mm
Duljina izboja A-dimenzija	88 mm
Ø provrta D ₁ tolerancija IT6	17 mm

Navoj M	M16×50
Vanjski Ø D	29 mm
Prihvat	BT 50
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

Pribor

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308780 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50