

Garant**Držač za glodače glave s navojnom drškom, BT 50, navoj M × duljina L1:
M10X100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303141 M10X100
GTIN	4062406106164
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Sve drške tvrdo tokarene.

Upotreba:

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 138 mm

Ø provrta D₁ tolerancija IT6: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Vanjski Ø D: 32 mm

Korisna duljina L₁: 100 mm

L₂: 10 mm

Tehnički opis

Ø D ₂	18 mm
Navoj M	M10×100
Ø provrta D ₁ tolerancija IT6	10,5 mm
Vanjski Ø D	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	138 mm

L ₂	10 mm
Korisna duljina L ₁	100 mm
Prihvat	BT 50
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308780 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50