



## Iglični označivač FlyMarker® mini 120/45 Pogon na baterije, kapacitet baterije: 2X4Ah



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085761 2X4
GTIN	
Razred artikla	04F

### Opis

#### Izvedba:

Za trajno obilježavanje / označavanje / stavljanje natpisa na pojedinačne i serijske dijelove od različitih materijala (čelik, nehrđajući čelik, aluminij, bakar, mjed, plastika, alatni čelik, kaljeni čelici do 62 HRC itd.).

- **Snažan, elektromagnetski pogon igle za obilježavanje.**
- **Jednostavan, intuitivni softver zaštićen lozinkom.**
- **Sučelja: USB-A, USB-B i Ethernet.**
- **Vrsta pisma: Točkasta matrica u rasteru 5×7 ili 9×13, visina pisma 1,0 – 10,0 mm i više.**
- **Vrsta pisma za visinu pismu višu od 10,0 mm na upit.**
- **Kvalitetno, dvostruko vođenje linija za precizne rezultate obilježavanja.**
- **Okruglo obilježavanje radijalno i aksijalno te obilježavanje kružnih lukova.**
- **Uklj. HPGL paket (za označavanje pojedinačnih logotipa i ispitnih znakova, CE znaka itd.)**
- **Uklj. Komfort paket (npr. za oznaku smjene, prethodno pozicioniranje, višestruko označavanje itd.)**
- **Interna memorija za više stotina datoteka s oznakama, veličina pisma i logotipa.**
- **Dostupno na 15 jezika.**
- **Zaslon u boji visoke rezolucije.**
- **Pregled obilježavanja za sigurno obilježavanje.**
- **Nelomljivo kućište.**

**FlyMarker® mini 120/45 18 V.** Ekstremno praktičan, 100% mobilan **sustav za ručno označavanje s baterijom** i integriranom tipkovnicom i LC zaslonom u boji visoke rezolucije.

Polje za označavanje: 120 × 45 mm.

- **Stabilniji sustav navođenja.**
- **Vrlo snažan magnet (opcionalno).**

### Dio isporuke:

Uključuje ručne alate i iglu za označavanje od tvrdog metala 90°. Sklopivi kutnik s protuklizna podloga, šablona za podešavanje i transportni kovčeg **2x18 V litij-ionske baterije**, punjač.

maksimalna visina polja za označavanje: 45 mm

Kapacitet baterije: 4 Ah

Nazivni napon: 18 V

Težina uključujući bateriju: 3,2 kg

## Tehnički opis

Kapacitet baterije	4 Ah
Oznaka proizvođača	FlyMarker® mini 120/45
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Nazivni napon	18 V
Težina uključujući bateriju	3,2 kg
Maksimalna širina polja za označavanje	120 mm
maksimalna visina polja za označavanje	45 mm
Vrsta proizvoda	Iglični označivač

## Pribor

Zamjenska baterija tip 4AH	085765 4AH
----------------------------	------------