

**Garnitura uređaja za mjerenje navoja, Ø žice: 0,170mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	422490 0,170
GTIN	2050001940919
Razred artikla	46P

**Opis****Izvedba:**

Mjerne žice za navoje su kaljene i najpreciznije lepene, držač je mat kromiran. Uskočni prsten u prihvatnoj rupi osigurava siguran, okretan smještaj na mjernom vretenu.

**Upotreba:**

Za određivanje Ø vanjskih navoja metodom tri žice u kombinaciji s jednim mikrometrom ili mjernom klupom.

**Dio isporuke:**

Garnitura se sastoji od jednog držača s mjernom žicom i jednog držača s dvije mjerne žice u plastičnoj kutiji.

**Napomena:**

**Kod narudžbe svakako navedite Ø mjernog vretena** (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

**Tehnički opis**

Ispitna kladica M prema DIN 13 list 1	1,133 / 1,206 / 1,332 / 1,456 mm
za nagib navoja P	0,25 / 0,30
za navoj	M1 / M1,1 / M1,2 / M1,4
Ø žice	0,17 mm

Granica odstupanja	±1 µm
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	L16
Vrsta proizvoda	Žica za mjerenje navoja
za vreteno Ø	6,35 mm
za vreteno Ø	6,5 mm
za vreteno Ø	6,8 mm
za vreteno Ø	7,5 mm
za vreteno Ø	8 mm

## Usluge

Kalibriranje Žica za mjerenje navoja tip GMD	028900 GMD
DAkKS kalibriranje Žica za mjerenje navoja Tip GMD	028910 GMD