

Garant**RC.X 1003, Nuance: HB725**

Données de commande

N° commande	260640 HB725
GTIN	4062406058647
Classe d'article	21G

Description

RC.X 1003 HB725 Brise-copeaux: UM
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	UM
Type d'outils	Carbure
Application principale	UNI
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Nuance	HB725

Classement finition/ébauche	Ebauche
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Revêtement	PVD
Code ISO plaquette	RCMX 1003
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage