

Garant
RC.X 1003, Nuance: HU7310-1


Données de commande

N° commande	260640 HU7310-1
GTIN	4062406058401
Classe d'article	21G

Description

RC.X 1003 HU7310-1 Brise-copeaux: AM
 Tolérance: G
 Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm
 Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 350 - 600 m/min

Description technique

Nuance	HU7310-1
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Application principale	N
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	AM

Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 m/min
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	RCGX 1003
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage