

Garant
CCGT 030102, Nuance: HU7315-1


Données de commande

N° commande	260047 HU7315-1
GTIN	4062406058715
Classe d'article	211

Description

CCGT 030102 HU7315-1 Nuance: HU7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avance f : 0,03 - 0,1 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 600 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 600 m/min
Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,2 mm

Application principale	N
Brise-copeaux	AF
Nuance	HU7315-1
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,5 mm
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	CCGT 030102
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage