

**Garant****CCGT 030101, Nuance: HB7025-1**

### Données de commande

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 260046 HB7025-1 |
| GTIN             | 4062406058661   |
| Classe d'article | 211             |

### Description technique

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Rayon d'angle                                 | 0,1 mm                   |
| Type d'outils                                 | Carbure                  |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 120 - 300 m/min          |
| Nuance  | HB7025-1                 |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,05 - 0,2 mm            |
| Application principale                        | P                        |
| Avance f                                      | 0,03 - 0,1 mm/tr         |
| Condition de coupe                            | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux                                 | SF                       |
| Classement finition/ébauche                   | Finition                 |
| Code ISO plaquette                            | CCGT 030101              |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nombre de changements/dents | 2                       |
| Tolérance                   | G                       |
| Type de produit             | Plaquette pour tournage |