

**Garant****Rotirajući šiljak za tokarenje prigušenje vibracija, Morse konus: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	321405 3
GTIN	4045197720948
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

- **Kut vrha 60°.**
- **Elastičnost šiljka s obzirom na kompenzaciju tlaka i duljine, antivibrirajuće**
- **Šiljak od kaljenog alatnog čelika, precizno brušen prema postavljanju ležajeva.**
- **Precizni valjni ležajevi s cjeloživotnim podmazivanjem.**
- **Brtveni prsten vratila sprječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.**
- **Izuzetno kruta izvedba s dodatnim ležajem drške.**
- **Alat u potpunosti kaljen i poliran.**

Precizna izvedba.

**Opis:**

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanja kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

**Upotreba:**

- **Za prigušenje vibracija.**
- **Za izjednačenje duljine uslijed toplinskog istezanja.**
- **Prikladno za uporabu s ozubljenim šiljcima.**

Ø kućišta D: 60 mm

Korisna duljina B: 95 mm

Najveći Ø vrha A: 25 mm

maksimalna pogreška rotacije: 0,005 mm

maksimalan broj okretaja: 5000 min<sup>-1</sup>

za težinu obratka: 300 kg

**Tehnički opis**

za težinu obratka	300 kg
Ø kućišta D	60 mm
Najveći Ø vrha A	25 mm
maksimalan broj okretaja	5000 min <sup>-1</sup>
maksimalna pogreška rotacije	0,005 mm
Morse konus	MK3
Korisna duljina B	95 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice