

Garant**CNMG 120408, Nuance: HB7210-1**

Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 250158 HB7210-1 |
| GTIN | 4062406058890 |
| Classe d'article | 21G |

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Application principale | K |
| Type d'outils | Carbure |
| Nuance | HB7210-1 |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 100 - 450 m/min |
| Classement finition/ébauche | Ebauche |
| Avance f | 0,3 - 0,7 mm/tr |
| Brise-copeaux | GM |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Prof. coupe a_p | 0,4 - 6,5 mm |
| Revêtement | TiCN |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Code ISO plaquette | CNMG 120408 |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Tolérance | M |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |