


**Garant**
**CNMA 120408, Nuance: HB7210-1**


### Données de commande

N° commande	250165 HB7210-1
GTIN	4062406058937
Classe d'article	21G

### Description

CNMA 120408 HB7210-1 Nuance: HB7210-1

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm

Avance f: 0,3 - 0,7 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 450 m/min

### Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 450 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	K

Avance f	0,3 - 0,7 mm/tr
Nuance	HB7210-1
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	CNMA 120408
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage