

**Garant****CNMG 160616, Nuance: HB7210-1**

## Données de commande

N° commande	250338 HB7210-1
GTIN	4062406058982
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 160616 HB7210-1 Nuance: HB7210-1

Brise-copeaux: GG

Prof. coupe  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm

Avance f: 0,32 - 0,8 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 450 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	GG
Application principale	K
Rayon d'angle	1,6 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 450 m/min
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7210-1
Prof. coupe $a_p$	0,4 - 6,5 mm

Avance f	0,32 - 0,8 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	CNMG 160616
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage