

**Garnitura ručnih uređaja za savijanje cijevi, hidraulička****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	821250
GTIN	4017981245616
Razred artikla	63M

Opis**Izvedba:**

Za mekane bakrene cijevi EN 1057 do 22 mm (s toplinskom izolacijom te precizne čelične cijevi sukladno EN 10305-3 (DIN 2394) do 18×1,5 mm. S hidrauličnim pogonom za minimalan napor. Kut savijanja do 90°.

Dio isporuke:

Hidraulični alat za savijanje, 7 segmenata za savijanje, 3 protudržača, plastična kutija.

Tehnički opis

Težina	6,2 kg
Broj segmenata za savijanje	7
za vanjski Ø cijevi	10; 12; 14; 15; 18; 20; 22 mm
maksimalan kuta savijanja	90 stupanj
Pakiranje	Plastična kutija
Vrsta proizvoda	Aparat za savijanje

