

Garant**TNMG 160408, Nuance: HB7210-1**

Données de commande

N° commande	251544 HB7210-1
GTIN	4062406059118
Classe d'article	21G

Description

TNMG 160408 HB7210-1 Nuance: HB7210-1

Brise-copeaux: GM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,4 - 6,5 mm

Avance f: 0,3 - 0,7 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 450 m/min

Description technique

Avance f	0,3 - 0,7 mm/tr
Nuance	HB7210-1
Prof. coupe a_p	0,4 - 6,5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	GM
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,8 mm

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 450 m/min
Application principale	K
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage