

**Garant****Lepezasti disk za poliranje (filc), mekano, Ø ploče: 125mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 566976 125    |
| GTIN           | 4045197721297 |
| Razred artikla | 51M           |

**Opis****Izvedba:**

**Filc lamele** (20 mm) postavljene okomito na tanjur od staklenih vlakana omogućuju veliku fleksibilnost i hlađenje pri procesu poliranja.

**Upotreba:**

Za **poliranje nehrđajućeg čelika i neželjeznih metala** u kombinaciji s pastom za poliranje br. 555740.

Primjena sa smanjenom radnom brzinom (oko 1500 min<sup>-1</sup>).

**Tehnički opis**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Ø bušenja                     | 22,23 mm |
| Opis oblika                   | plosnato |
| Visina lamela                 | 20 mm    |
| Ø ploče                       | 125 mm   |
| Stupanj tvrdoće               | mekano   |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 %  |
| optimalno za materijal        | INOX     |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| optimalno za materijal   | Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji |
| maksimalna brzina obujma | 40 m/s  |
| Vrsta proizvoda          | Lamelni disk za poliranje                     |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno    |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno    |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno    |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno    |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno    |                |         |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno    |                |         |
| INOX                           | prikladno    |                |         |
| Ti                             | prikladno    |                |         |
| GG(G)                          | prikladno    |                |         |
| CuZn                           | prikladno    |                |         |
| mokro maksimalno               | prikladno    |                |         |

### Pribor

|  |              |
|--|--------------|
| Kruta pasta za poliranjeUnipol® boja BLUE  | 555740 BLUE  |
| Kruta pasta za poliranjeUnipol® boja WHITE | 555740 WHITE |