


Garant**CC. T 09T308, Nuance: HB7210-1**

Données de commande

N° commande	260152 HB7210-1
GTIN	4062406059217
Classe d'article	21G

Description

CC. T 09T308 HB7210-1 Nuance: HB7210-1

Brise-copeaux: GM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 450 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 450 m/min
Application principale	K
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,25 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	GM
Nuance	HB7210-1
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage