

**Garant****DC. T 11T308, Nuance: HB7210-1**

## Données de commande

N° commande	260464 HB7210-1
GTIN	4062406059262
Classe d'article	21G

## Description

DC. T 11T308 HB7210-1 Nuance: HB7210-1

Brise-copeaux: GM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 450 m/min

## Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Nuance	HB7210-1
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 450 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Avance f	0,1 - 0,25 mm/tr
Brise-copeaux	GM
Type d'outils	Carbure
Application principale	K
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage