


**CNMG 120408, Nuance: CA025P**

**Données de commande**

N° commande	250104 CA025P
GTIN	4960664857197
Classe d'article	25E

**Description**

CNMG 120408 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PQ

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,13 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 105 - 435 m/min

**Description technique**

Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	105 - 435 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Application principale	P
Nuance	CA025P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PQ

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,8 mm
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage