



Garniture malih glodala 5-djelno, ozubljenje STEEL – grubo, HM



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	547105
GTIN	4007220004357
Razred artikla	55F

Opis

Izvedba:

PFERD- roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala.

Inovativna geometrija ozubljenja omogućava **vrlo veliku učinkovitost odrezivanja** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštih čestica) postiže se površina najviše kvalitete. Ø drške 6 mm.

Asortiman s odabranim roto glodalima najčešćeg oblika i dimenzija. Drška Ø 6 mm.

Upotreba:

Optimirano je za obradu **čelika i čeličnog lijeva**.

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Dio isporuke:

Po 1 kom. br. 547100 vel. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

Ø drške: 6 mm

Tehnički opis

Stupanj finoće ozubljenja	grubo
---------------------------	-------

Kratka oznaka ozubljenja	STEEL
Rezni materijal	HM
Ø drške	6 mm
Broj glodaćih klinova	5
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
GG(G)	prikladno		