



## CNMG 120408 Wiper, Nuance: CA025P



### Données de commande

N° commande	250213 CA025P
GTIN	4960664863235
Classe d'article	25E

### Description

CNMG 120408 Wiper CA025P Nuance: CA025P  
 Brise-copeaux: WQ  
 Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 420 m/min

### Description technique

Application principale	P
Brise-copeaux	WQ
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	CA025P
Prof. coupe $a_p$	1 - 3,5 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 420 m/min
Avance $f$	0,15 - 0,35 mm/tr

Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage