


**CNMG 120416, Nuance: CA025P**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 250373 CA025P |
| GTIN             | 4960664863662 |
| Classe d'article | 25E           |

**Description**

CNMG 120416 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PH

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 10 mm

Avance f: 0,25 - 0,8 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 420 m/min

**Description technique**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Prof. coupe $a_p$      | 1 - 10 mm                |
| Application principale | P                        |
| Avance f               | 0,25 - 0,8 mm/tr         |
| Type d'outils          | Carbure                  |
| Condition de coupe     | Légèrement intermittente |
| Nuance                 | CA025P                   |
| Brise-copeaux          | PH                       |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Classement finition/ébauche                   | Finition                |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 70 - 420 m/min          |
| Rayon d'angle                                 | 1,6 mm                  |
| Revêtement                                    | CVD                     |
| Code ISO plaquette                            | CNMG 120416             |
| Nombre de changements/dents                   | 4                       |
| Type de produit                               | Plaquette pour tournage |