

**Brtveno sredstvo za navoje, 50 ml, oznaka proizvođača: 58-11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083322 58-11
GTIN	8029822048078
Razred artikla	08G

**Opis****Izvedba:**

Ljepila zamjenjuju konoplju, brtvene trake i paste, otporna na plinove, tekućine, zrak, vodu, ulja, ugljikohidrate i mnoge kemijske proizvode. Potpuni **kontakt na gornjoj površini** jamči **100%-tnu zabrtvljenost**. Odvrtnje ili korekcije položaja prilikom montiranja prije otvrdnuća s uobičajenim alatom može se provesti u bilo koje vrijeme. Ostaci brtvenog sredstva ne začepljuju filtre i ventile.

**Upotreba:**

Srednje čvrstoće, brtva cijevi i navoja, odobrenje NSF-P1, **bez oznake**.

**Napomena:**

Navojne dijelove prije postavljanja brtvenog sredstva očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392.

**Tehnički opis**

Funkcionalna čvrstoća prema	1 - 2 h
minimalni moment odvajanja	18 - 24 Nm
za veličine navoja M do	M56

Oznaka proizvođača	58-11
za veličine navoja col	2 col
za vrstu navoja	Svi
Čvrstoća prema	15 - 30 min
Dinamična viskoznost	20000 - 80000 mPas
Temperatura na području primjene	-55 - 150 °C
prikladno za područja primjene	sve navojne veze
Količina punjenja	50 ml
prikladno za materijal	Metal
Boja	žuto
Oblik	tekuće
maksimalna dimenzija pukotina	0,3 mm
Temperatura skladištenja	10 - 25 °C
Kemijska baza	anaerobni metakrilat
Plamište	100 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	12 mjesec
Razred čvrstoće	srednje čvrsta
Demontaža	s posebnim alatom
Gustoća	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Atribut imena proizvoda	50 ml
Vrsta proizvoda	Sredstvo za brtvljenje

## Pribor

Sprej za čišćenje i odmašćivanje broj proizvoda 7063	083392 7063
Sprej za čišćenje i odmašćivanje broj proizvoda 7061	083391 7061