


**CNMM 190608, Nuance: CA025P**

**Données de commande**

N° commande	250502 CA025P
GTIN	4960664863808
Classe d'article	25E

**Description**

CNMM 190608 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PX

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 11 mm

Avance f: 0,25 - 0,9 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 420 m/min

**Description technique**

Avance f	0,25 - 0,9 mm/tr
Brise-copeaux	PX
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 420 m/min
Nuance	CA025P
Rayon d'angle	0,8 mm

Prof. coupe $a_p$	1 - 11 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	Carbure
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	CNMM 190608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage