


DNMG 150608, Nuance: CA025P

Données de commande

N° commande	250892 CA025P
GTIN	4960664864423
Classe d'article	25E

Description

DNMG 150608 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PH

Prof. coupe a_p : 1 - 5 mm

Avance f: 0,25 - 0,8 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 420 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	Carbure
Nuance	CA025P
Brise-copeaux	PH
Application principale	P
Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche

Prof. coupe a_p	1 - 5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 420 m/min
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage