



## Fraise grande avance MFH mini, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 42/5mm



### Données de commande

N° commande	221965 42/5
GTIN	2050002058767
Classe d'article	250

### Description

Fraise grande avance MFH mini 42/5 mm Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 7

Ø D<sub>3</sub>: 35 mm

Profondeur de coupe max. a<sub>p max</sub>: 1 mm

Longueur totale L<sub>tot</sub>: 40 mm

Ø fixation: 16 mm

Perçage par interpolation Ø D<sub>min</sub>: 77 mm

### Description technique

Perçage par interpolation Ø D <sub>max</sub>	82 mm
Longueur de plongée oblique L pour α <sub>max</sub>	33,3 mm
Ø dents D <sub>c</sub>	42 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	40 mm
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	35 mm
Ø fixation	16 mm

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	1 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	77 mm
Nombre de dents Z	7
Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Arrosage interne	oui
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	0,52 degré
Angle d'attaque $\kappa$	15 degré
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------