


DNMG 150612, Nuance: CA025P

Données de commande

N° commande	250893 CA025P
GTIN	4960664864430
Classe d'article	25E

Description

DNMG 150612 CA025P Nuance: CA025P
 Brise-copeaux: PH
 Prof. coupe a_p : 1 - 5 mm
 Avance f : 0,25 - 0,8 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 420 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	1,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 420 m/min
Application principale	P
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr
Brise-copeaux	PH

Nuance	CA025P
Prof. coupe a_p	1 - 5 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage