


**SNMG 120408, Nuance: CA025P**

**Données de commande**

N° commande	251254 CA025P
GTIN	4960664864683
Classe d'article	25E

**Description**

SNMG 120408 CA025P Rayon d'angle: 0,8 mm  
 Nuance: CA025P  
 Brise-copeaux: PS  
 Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 420 m/min

**Description technique**

Application principale	P
Nuance	CA025P
Brise-copeaux	PS
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 420 m/min

Prof. coupe $a_p$	1 - 4 mm
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage