

**SNMG 120408, Nuance: CA025P****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 251356 CA025P |
| GTIN | 4960664864782 |
| Classe d'article | 25E |

Description technique

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Application principale | P |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Classement finition/ébauche | Ebauche |
| Nuance | CA025P |
| Type d'outils | Carbure |
| Brise-copeaux | PH |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Avance f | 0,25 - 0,8 mm/tr |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 70 - 420 m/min |
| Prof. coupe a_p | 1 - 10 mm |
| Revêtement | CVD |
| Code ISO plaquette | SNMG 120408 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nombre de changements/dents | 8 |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |