

**WNMG 080408, Nuance: CA025P****Données de commande**

N° commande	252014 CA025P
GTIN	4960664865819
Classe d'article	25E

**Description**

WNMG 080408 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: HQ

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,07 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 420 m/min

**Description technique**

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	Carbure
Nuance	CA025P
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	HQ
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 420 m/min
Avance f	0,07 - 0,3 mm/tr

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2 mm
Application principale	P
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage