


WNMG 080408 Wiper, Nuance: CA025P

Données de commande

N° commande	252015 CA025P
GTIN	4960664865697
Classe d'article	25E

Description

WNMG 080408 Wiper CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: WP

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,07 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 420 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 420 m/min
Brise-copeaux	WP
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,07 - 0,3 mm/tr
Nuance	CA025P
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage