



**WN.G 080408, Nuance: CA025P**



## Données de commande

N° commande	252114 CA025P
GTIN	4960664865918
Classe d'article	25E

## Description

WN.G 080408 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PS

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

Avance  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 420 m/min

## Description technique

Classement finition/ébauche	Ebauche
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe $a_p$	1 - 3,8 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 420 m/min
Avance $f$	0,15 - 0,6 mm/tr
Brise-copeaux	PS

Nuance	CA025P
Application principale	P
Type d'outils	Carbure
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage