

**DNMG 150604, Nuance: PR015S****Données de commande**

N° commande	250696 PR015S
GTIN	4960664837335
Classe d'article	25E

Description

DNMG 150604 PR015S Nuance: PR015S

Brise-copeaux: MQ

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,18 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 25 - 70 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	MQ
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Type d'outils	Carbure
Nuance	PR015S
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Avance f	0,05 - 0,18 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	25 - 70 m/min
Application principale	S
Revêtement	Megacoat Hard
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage